



FICHE TECHNIQUE

PATE A POLIR POLISTRAT

Le **POLISTRAT** a été spécifiquement élaboré pour le polissage des surfaces de contact des moules. Il permet un décrassage rapide et la reprise du brillant initial. Pour les moules neufs et après polissage au papier abrasif, le **POLISTRAT** donne d'excellents résultats. Il permet en outre, le cas échéant, de parfaire le brillant des pièces finies.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : Pâte onctueuse de couleur blanche.

Densité : 1.3 +/- 0.005 à 20°C

Non inflammable.

Inodore et non toxique.

Contient des abrasifs doux.

APPLICATION

Le **POLISTRAT** a été conçu pour être utilisé à l'aide d'une polisseuse (peau de mouton) mais à défaut, il peut être employé à la main :

- Déposer sur la pièce à traiter une faible quantité de **POLISTRAT**, et lustrer.
- Procéder par petites surfaces.
- Répéter l'opération jusqu'à obtention du brillant recherché.
- On peut améliorer encore le brillant en utilisant à la suite de **POLISTRAT** notre liquide de lustrage : **LUSTRAT**.

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conditionnement : 500 g et 5 kg

Stockage : Condition de stockage : A l'abri du gel et à une température < 50°C

Délai de péremption : 24 mois.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se laver les mains après utilisation. Légèrement irritant pour la peau et les yeux. En cas de contact prolongé avec la peau, laver abondamment à l'eau. Conserver hors de portée des enfants.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de sécurité

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.